




No.	品名	材質
1	ネームプレート	テトロンフィルム
2	フロート	※ 1
3	テーバー管	※ 2
4	外装管	PC
5	外装管止めナット	C3604
6	流量計本体	C3771,C3604
7	バックナット	C3604
8	グランドナット	C3604
9	バルブツマミ	ABS樹脂,C3604

品名	ガス名	設定圧力	流量範囲	※1フロート材質	※2テーバー管材質	※3 入口形状	※4 出口形状
F10R	酸素、窒素、アルゴン	0.2MPa	1.0~10L/min(nor)	PTFE	PMMA	M16×1.5右メス	M16×1.5右オス
F25R	酸素、窒素、アルゴン	0.2MPa	4.0~25L/min(nor)	SUJ2	PMMA	M16×1.5右メス	M16×1.5右オス
F01R	酸素	0.1MPa	0.1~1.0L/min(nor)	黒ガラス	バイレックスガラス	M16×1.5右メス	M16×1.5右オス
F05R	酸素	0.1MPa	0.5~5.0L/min(nor)	黒ガラス	バイレックスガラス	M16×1.5右メス	M16×1.5右オス
FN1R	窒素	0.1MPa	0.1~1.0L/min(nor)	黒ガラス	バイレックスガラス	M16×1.5右メス	M16×1.5右オス
FN5R	窒素	0.1MPa	0.5~5.0L/min(nor)	黒ガラス	バイレックスガラス	M16×1.5右メス	M16×1.5右オス
FA1R	アルゴン	0.1MPa	0.1~1.0L/min(nor)	黒ガラス	バイレックスガラス	M16×1.5右メス	M16×1.5右オス
FA5R	アルゴン	0.1MPa	0.5~5.0L/min(nor)	黒ガラス	バイレックスガラス	M16×1.5右メス	M16×1.5右オス
FH1L	水素	0.1MPa	0.1~1.0L/min(nor)	黒ガラス	バイレックスガラス	M16×1.5左メス	M16×1.5左オス
FH5L	水素	0.1MPa	0.5~5.0L/min(nor)	黒ガラス	バイレックスガラス	M16×1.5左メス	M16×1.5左オス
FH10L	水素	0.1MPa	1.0~10L/min(nor)	黒ガラス	バイレックスガラス	M16×1.5左メス	M16×1.5左オス
FH25L	水素	0.2MPa	4.0~25L/min(nor)	ナイロン	PMMA	M16×1.5左メス	M16×1.5左オス
FH1R	ヘリウム	0.1MPa	0.1~1.0L/min(nor)	黒ガラス	バイレックスガラス	M16×1.5右メス	M16×1.5右オス
FH5R	ヘリウム	0.1MPa	0.5~5.0L/min(nor)	黒ガラス	バイレックスガラス	M16×1.5右メス	M16×1.5右オス
FH10R	ヘリウム	0.1MPa	1.0~10L/min(nor)	黒ガラス	バイレックスガラス	M16×1.5右メス	M16×1.5右オス
FH25R	ヘリウム	0.2MPa	4.0~25L/min(nor)	PTFE	PMMA	M16×1.5右メス	M16×1.5右オス

01. '10.08.10 北村 8763 8764		日付 DATE '10.01.14	承認 APPROVED 中 10.8.18	検図 CHECKED 部長代理 10.8.18 三吉	製図 DRAWN 北 10.8.11 村	品名 TITLE COMET流量計 外観図	図 面 番 号 分類 TYPE 3 図番 DWG.No. BN87031-01	訂正 Rev. △△△△△△△
訂正 REV. '10.01.14 北村		日酸 TANAKA株式会社 NISSAN TANAKA CORPORATION						